

DESCRIZIONE PRODOTTO:**Centrali di produzione vuoto automatiche TRIPLEX UNI EN ISO 7396-1.**

Le centrali per produzione vuoto CPA con tripla pompa trovano il loro principale impiego come centrali del vuoto per impieghi ospedalieri.

Questi gruppi, sviluppati rispondendo alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 7396-1, sono composti, nella versione standard, dai seguenti particolari:

- Tre pompe per vuoto lubrificate complete di motore elettrico e filtro disoleatore allo scarico, montate su di un supporto a sviluppo verticale per contenere gli ingombri;
- Un serbatoio verticale in acciaio saldato, a tenuta di vuoto, verniciato, completo di valvola a sfera per lo scarico della condensa e di sistema by-pass per poterlo isolare dall'impianto;
- Una valvola di ritegno integrata sull'aspirazione di ciascuna pompa per mantenere in vuoto il serbatoio a pompe ferme;
- Tre filtri a cartuccia tipo FCM per proteggere le pompe dall'aspirazione di eventuali impurità presenti nell'impianto o nel serbatoio;
- Una valvola a sfera posta sull'aspirazione di ogni singola pompa per isolarla dall'impianto in fase di manutenzione;
- Una valvola a sfera posta sull'attacco del serbatoio per isolarlo dall'impianto;
- Un unico quadro elettrico di comando per il funzionamento delle tre pompe costituito da:
 - ❖ Una sezione principale gestita da PLC, completa d'interruttore generale bloccaporta, pulsante d'emergenza, protezione amperometrica e morsettiera per la remotizzazione dei segnali, che permette l'avvio e l'esercizio delle tre pompe in manuale o automatico unitamente a tutte le operazioni di settaggio e controllo dei parametri di funzionamento.
 - ❖ Una sezione secondaria per il controllo del funzionamento della pompa di soccorso completa d'interruttore generale bloccaporta, pulsante d'emergenza, protezione amperometrica (fusibile) e selettore per l'impostazione del funzionamento manuale o automatico della pompa ad essa collegata.
- Sensore di pressione assoluta sul serbatoio;
- Un vuotometro posto sul serbatoio, per il monitoraggio del grado di vuoto presente al suo interno;
- Un vacuostato d'emergenza posto sul serbatoio e collegato elettricamente alla sezione secondaria del quadro di comando che gestisce la pompa di soccorso per il funzionamento automatico della stessa (start/stop) in condizione di singolo guasto;
- Un vacuostato per allarme vuoto insufficiente da installare tra la centrale e l'impianto;
- Una valvola a sfera a comando manuale, posta sull'attacco del serbatoio, per isolare l'intero gruppo dall'impianto.

A richiesta è disponibile, per le centrali produzione vuoto automatiche ad uso ospedaliero, una vasta gamma di accessori tra cui una serie di gruppi filtranti battericidi dotati di sistema by-pass, da montare tra la valvola a sfera per l'isolamento della centrale e l'impianto utilizzatore, come prescritto dalla norma UNI EN ISO 7396-1.

Tutti i componenti sono verniciati ed assemblati formando una unità compatta ed affidabile.

PRODUCT DESCRIPTION:**Automatic vacuum systems TRIPLEX UNI EN ISO 7396-1.**

CPA triple pump vacuum systems are primarily used as vacuum systems for hospital applications.

These groups have been developed to meet the specifications required by UNI EN ISO 7396-1 standards and the standard version consists of the following parts:

- Three lubricated vacuum pumps complete with electric motor and exhaust filter on exhaust side. Pumps are fitted on a vertical support, so as to make the system as compact as possible;
- A vertical airtight painted tank made of welded steel, complete with condensate drainage valve and by-pass system for isolating it from the system;
- Three built-in check valve on suction side of the pump to maintain vacuum in the tank when pump is halted;
- Three FCM cartridge filter to protect the pump from drawing in any impure matters that may be within the system;
- A ball valve on suction side of each pump allows for it to be isolated for maintenance.
- A ball valve fitted on the tank fitting to isolate it from the system.
- A single electric control panel for operating the three pumps, comprising:
 - ❖ A main section managed by PLC, complete with a general disconnecting switch, emergency button, amperometric protection and terminal board for remote signals, which allows the start and operation of the three pumps manually or automatically along with all the setting operations and control of the operating parameters.
 - ❖ A secondary section for controlling the operation of the emergency pump complete with a general disconnecting switch, emergency button, amperometric protection (fuse) and selector for setting the manual or automatic operation of the pump connected to it.
- Absolute pressure sensor on tank;
- A vacuum gauge on the tank, for monitoring the vacuum level inside it.
- An emergency vacuum switch on the tank, electrically connected to the secondary section of the control panel that manages the emergency pump for its automatic operation (start/stop) in the event of an individual breakdown;
- A vacuum switch for insufficient vacuum alarm to be installed between the vacuum system and the user system;
- A manually controlled ball valve, on the tank coupling, to isolate the whole unit from the system.

Upon request, for automatic vacuum systems for hospital use, a wide range of accessories is available, including a series of antibacterial filtering units with a by-pass system, to be assembled between the ball valve for isolating the vacuum system from the user system, as envisaged by UNI EN ISO 7396-1 legislation.


All components are painted and mounted to make up a compact, reliable unit.

	Codice catalogo Catalog code	Tipo di pompa Pump type	Capacità serbatoio Tank capacity dm ³	Portata Inlet capacity m ³ /h		Press. finale totale (Ass) Total final press. (Abs) mbar hPa	Potenza motore Motor power (3~) kW		Peso Weigh kg [N]	Filtro battericida Antibacterial filter
				50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		
				CPA 3Hx25/300V	9306023	3x LC 25	300*	75	87	
CPA 3Hx25/500V	9306024	3x LC 25	500*	75	87	10	3x 0,75	3x 0,90	320 [3139,2]	GFB.51
CPA 3Hx40/500V	9306037	3x LC 40	500*	120	144	10	3x 1,1	3x 1,35	435 [4267,3]	GFB.80
CPA 3Hx60/500V	9306038	3x LC 60	500*	180	225	10	3x 1,5	3x 1,8	450 [4414,5]	GFB.80
CPA 3Hx106/500V	9306039	3x LC 106	500*	318	///	10	3x 2,2**	///	560 [5493,6]	GFB.121
CPA 3Hx106/500V	9306049	3x LC 106	500*	318	///	10	3x 2,2***	///	540 [5297,4]	GFB.121
CPA 3Hx106/1000V	9306040	3x LC 106	1000*	318	///	10	3x 2,2**	///	620 [6082,2]	GFB.121
CPA 3Hx106/1000V	9306050	3x LC 106	1000*	318	///	10	3x 2,2***	///	600 [5886]	GFB.121
CPA 3Hx151/1000V	9306041	3x LC 151	1000*	453	///	10	3x 3,3**	///	640 [6278,4]	GFB.201
CPA 3Hx151/1000V	9306051	3x LC 151	1000*	453	///	10	3x 3,3***	///	640 [6278,4]	GFB.201
CPA 3Hx205/1000V	9306030	3x LC 205	1000*	615	///	10	3x 5,5**	///	870 [8534,7]	GFB.201
CPA 3Hx205/1000V	9306045	3x LC 205	1000*	615	///	10	3x 5,5***	///	900 [8829]	GFB.201
CPA 3Hx305/1000V	9306031	3x LC 305	1000*	915	///	10	3x 7,5**	///	930 [9123,3]	GFB.201
CPA 3Hx305/1000V	9306043	3x LC 305	1000*	915	///	10	3x 7,5***	///	900 [8829]	GFB.201

(*) Serbatoio disposto verticalmente - Vertical tank.

(**) Motore in classe di efficienza IE2 - IE2 efficiency motor.

(***) Motore in classe di efficienza IE3 - IE3 efficiency motor.



Tubo in gomma rinforzato	Reinforced rubber hose	1
Valvola di ritegno	Check valve	2
Tubo in PVC rinforzato	Reinforced PVC hose	3
Valvola isolamento pompa	Vacuum pump separator valve	4
Vuotometro	Vacuum gauge	5
Serbatoio	Tank	6
Sonda di pressione	Pressure probe	7
Vacuostato d'emergenza	Emergency vacuum switch	8
Valvola collegamento all'impianto	Plant connection valve	9
Quadro elettrico	Switch-board	10
Valvola spurgo serbatoio	Condensate drain valve	11
Filtro	Filter	12
Pompa per vuoto	Vacuum pump	13

Dimensioni Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
CPA 3Hx25/300V	750	1680	500	1820	610	670	40	550	245	1410	1/2"G	1/2"G	1"G
CPA 3Hx25/500V	750	2140	600	1810	710	670	40	550	245	1410	1/2"G	1/2"G	1"G
CPA 3Hx40/500V	780	2140	600	2000	710	670	40	550	245	1575	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx60/500V	815	2140	600	2000	710	670	40	550	245	1560	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx106/500V	885	2140	600	2500	710	670	110	550	245	1605	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx106/1000V	885	2380	790	2500	740	670	110	550	245	1605	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx151/1000V	900	2380	790	2500	740	670	130	550	245	1605	1-1/4"G	1/2"G	2"G
CPA 3Hx205/1000V	1070	2380	790	2500	740	680	110	835	145	2130	2"G	1/2"G	2"G
CPA 3Hx305/1000V	1140	2380	790	2500	740	680	180	835	145	2130	2"G	1/2"G	2"G